



Akumulátorový lešticí stroj, Typ: M18FAP180



Údaje o objednávce

Artikové číslo	077773 M18FAP180
GTIN	4002395144525
Třída artiklu	03L

Popis

Provedení:

Akumulátorová leštička M18 FUEL™ s 8stupňovou předvolbou otáček (rozmezí 360 – 2 200 otáček za minutu). Elektronická regulace otáček s pozvolným startem zajišťující maximální kontrolu.

Rozsah dodávky:

Včetně 2× akumulátorů 18V / 5Ah, nabíječky, přídatné rukojeti s AVS připojením, třmenového držáku a leštícího talíře.

Technický popis

Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ B 18 V
Kapacita akumulátoru	5 Ah
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Hmotnost	2 kg
Typ akumulátoru	Li-Ion
Počet obsažených akumulátorů	2
Napětí akumulátorů	18 V
Označení výrobce	M18 FAP180-502X

Upínač nástroje	M14
Rozsah otáček	360 - 2200 min ⁻¹
Příkon	1400 W
Maximální Ø leštícího nástroje	180
Druh produktu	Lesticka

Příslušenství

Li-Ion systém M18B5 Typ akumulátoru MB18	073816 MB18
Základní sada akumulátorů Typ M18NRG5	073839 M18NRG5