


**Fíbový kotouč Actirox AF 799 (CER), Ø 125 mm, Zrnitost: 36****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	566448 36
GTIN	4018875878637
Třída artiklu	56V

**Popis****Provedení:**

Pevný, avšak velmi ohebný **vulkánfibr**. Otvor 22,23 mm a křížové drážky.

Špičkový typ VSM Actirox AF 799 fíbového kotouče **s nejvyšším a nejagresivnějším brusným výkonem**. Chladný brus a vynikající životnost.

Druh zrna: **100% geometricky tvarované keramické zrno VSM**.

**Použití:**

Na úhlových bruskách s obvodovou rychlostí max. 80 m/s ve spojení s brusnými talíři č. 566650 / 6670. K **broušení rovných nebo klenutých ploch** s vysokou **pružností**.

**Technický popis**

Zrnitost	36
Ø kotouče	125 mm
Řada	Actirox
Brusivo	Keramické zrno
Zkratka brusiva	Keramické

Podklad brusného materiálu	Vulkánfibr
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribut názvu produktu	Ø 125 mm
Ø otvoru	22,23 mm
Optimalizováno pro materiál	ocel
Optimalizováno pro materiál	Litina.
Optimalizováno pro materiál	Neželezné a barevné kovy
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Laminátový kotouč

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	omezené použití		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	omezené použití		
Ti	omezené použití		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
suché	vhodný		