



Opěrný talíř fibrových kotoučů TUBRO PAD 3 tvrdý/žebrovaný, Vnější Ø mm / tvrdost: 180mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	566688 180
GTIN	4018875763872
Třída artiklu	56V

Popis

Provedení:

Opěrný talíř fibrového kotouče s vysokou teplotní odolností. Speciální design pro dosažení plné výkonnosti fibrových kotoučů.

Tvrdý, nedeformovatelný opěrný talíř fibrových kotoučů. Dosedací plocha **jemně rýhovaná pro optimální podporu zrna** při broušení hran a ploch. Speciální plast s **velmi vysokou teplotní odolností**. Ideální pro **hrubé broušení a hrubování** v zrnitosti 36 až 60.

Technický popis

Maximální počet otáček	8500 min ⁻¹
Vnější Ø	180 mm
Stupeň tvrdosti	tvrdý
Závit	M14
Druh produktu	Opěrný talíř

