



Opěrný talíř fibrových kotoučů TUBRO PAD 3 tvrdý/žebrovaný, Vnější Ø mm / tvrdost: 115mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	566688 115
GTIN	4018875763858
Třída artiklu	56V

Popis

Provedení:

Opěrný talíř fibrového kotouče s vysokou teplotní odolností. Speciální design pro dosažení plné výkonnosti fibrových kotoučů.

Tvrdý, nedeformovatelný opěrný talíř fibrových kotoučů. Dosedací plocha **jemně rýhovaná pro optimální podporu zrna** při broušení hran a ploch. Speciální plast s **velmi vysokou teplotní odolností**. Ideální pro **hrubé broušení a hrubování** v zrnitosti 36 až 60.

Technický popis

Vnější Ø	115 mm
Maximální počet otáček	13300 min ⁻¹
Stupeň tvrdosti	tvrdý
Závit	M14
Druh produktu	Opěrný talíř

