

Garant**Rounový brusný kotouč s fíbrovou zadní stranou, Ø 125 mm, Srovnání zrnitosti: 100****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	566895 100
GTIN	4062406569228
Třída artiklu	51E

Popis**Provedení:**

Velmi **agresivní rounový brusný kotouč s vysokou stabilitou břitu** díky fíbrové zadní straně. Tento rounový kotouč lze použít spolu s opěrnými talíři pro fíbrové kotouče, jako např. č. 566650 a 566672.

Použití:

Ideální pro **ubírání malých svarů** a pro **hrubší čištění a odjehlování**. Žádné podbroušení povrchu.

Technický popis

Provedení	A coarse
Barva	hnědá
Stupeň jemnosti	hrubý
Srovnání zrnitosti	100
Ø kotouče	125 mm

Ø otvoru	22,23
Zkratka brusiva	A
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribut názvu produktu	Ø 125 mm
Maximální obvodová rychlost	50 m/s
Druh produktu	Brusné roundo

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Laky	vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		