

Garant**Lešticí houba se suchým zipem, měkká, Ø kotouče: 21mm**

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 567722 21 |
| GTIN | 4062406569242 |
| Třída artiklu | 51M |

Popis

Provedení:

Plstěné kotouče pro **leštění předbroušených povrchů** v kombinaci s lešticími pastami č. 555740 a 552420 UNI. Potištěná strana se používá pro upínání na opěrný talíř.
Vyrobeno z ovčí vlny. Pro rychlejší výsledky leštění a nižší tvorbu hologramu ve srovnání s produkty z plastových vláken.

Použití:

Vhodné pro leštění laků a kovů.

Technický popis

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Ø kotouče | 21 mm |
| Stupeň tvrdosti | měkká |
| Pohonný agregát | Úhlová bruska |
| Maximální obvodová rychlost | 40 m/s |
| Doporučené otáčky | 1500 - 1700 min ⁻¹ |
| Druh produktu | Lešticí kotouč |

