

Ansell**Pár rukavic HyFlex® 11-819 ESD, Velikost rukavice: 8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	094354 8
GTIN	10076490614031
Třída artiklu	04P

Popis**Provedení:**

HyFlex® 11-819 ESD. Perfektní kombinace komfortu nošení, pohyblivosti prstů a kompatibility s ESD / dotykovými displeji. Výrobek chrání před elektrostatickým výbojem. Lze rovněž použít jako součást uzemňovacího řetězce v prostorách ohrožených výbuchem. Dermatologicky testováno testem Dermatest®, certifikace Öko-Tex.

Norma:

EN 16350
EN 388; EN ISO 21420

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.
Rukavice, které chrání před elektrostatickým výbojem, neizolují ruce před elektrickým napětím. Nevhodné pro práce na vedeních pod napětím nebo k ochraně před úrazy elektrickým proudem, ale jen pro ochranu produktů.

Technický popis

Ochranná kategorie	Kategorie II
Druh rukavic	Víceúčelové rukavice

Velikost rukavice	8
Oděv standard	Oeko-Tex Standard 100
Obsah	12
Vlastnost rukavice	Vhodné pro dotykový displej
Vlastnost rukavice	bezlatexové
Vlastnost rukavice	šetrné k pokožce alergiků
Vlastnost rukavice	Bez silikonu
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
EN 388	3121A
Materiál nosiče	Nylon Spandex
Povlak	Nitrilová pěna
varianta povlaku	vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití	Přesnost
Délka	195 mm
Barva	modrá
Hmotnost	16,6 g
Technologie pletení	18G
Použití	vícérázové
Materiál	Nitrilová pěna
Třída ochrany proti pořezání	A
Druh produktu	Víceúčelové rukavice