



Rádío na akumulátory / síťové napájení, Typ: M12RCDAB



Údaje o objednávce

Artikové číslo	073960 M12RCDAB
GTIN	4058546325107
Třída artiklu	03L

Popis

Provedení:

Robustní staveništní rádío s ochranou proti stříkající vodě (IP54) pro napájení ze sítě a z akumulátorů. Rádío s funkcí nabíjení na baterii nebo napájení. Tunery DAB +, AM a FM.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně síťového kabelu, 2 náhradních baterií, připojovacího kabelu AUX, bez akumulátorů.

Technický popis

Počet obsažených akumulátorů	0
Frekvenční rozsah	Rádiová frekvence FM
Frekvenční rozsah	Rádiová frekvence AM
Frekvenční rozsah	Typ vysílání DAB
Výška	386 mm

Šířka	155 mm
Délka	523 mm
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Hmotnost	1,9 kg
Označení výrobce	M12RCDAB+-0
Napětí akumulátorů	12 V
Ochranná třída IP	IP 54
Rozhraní	Rozhraní RS232C
Rozhraní	Rozhraní Bluetooth
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ B 12 V
Druh produktu	Rádio

Příslušenství

Akumulátorová nabíječka Typ M1218FC	073840 M1218FC
Li-Ion systém M18B5 Typ akumulátoru MB18	073816 MB18
Akumulátorová nabíječka Typ M1218C	073840 M1218C