

RUNPOTEC
HRA KABELNÍHO SPECIÁLIST**Multifunkční kamera RC2, Zvláštní délka: 30m****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	814878 30
GTIN	9120045475562
Třída artiklu	86A

Popis**Provedení:**

Multifunkční kamera pro vizuální inspekce na špatně přístupných místech. Kompatibilní se všemi produkty RUNPOTEC s RTG Ø 6 mm, jako jsou PowerRex (č. 814868), Runposticks (č. 814877), Runpo1 (č. 814865) a prut ze skleněných vláken (č. 814882).

- **3,5palcový barevný TFT LCD displej; zaostřovací vzdálenost 30 mm – 80 mm.**
- **Hlava kamery s 345 000 pixely (640×480); zorný úhel 64°.**
- **6 × LED integrované v hlavě kamery.**
- **Třída ochrany IP 67 (hlava kamery a kabel).**
- **Provoz na 230 V nebo s akumulátorem.**

Použití:

Ideální pro prázdné trubky (od vnitřního Ø 14 mm), zavěšené kryty, šachty a podpodlahové kanály, údržbu a inspekce systémů.

Rozsah dodávky:

1 Runpocam RC2 s **kabelem (30 m)** včetně cívky v systémovém kufru, 1 USB nabíječka 230 V a 1 USB nabíječka 12 V (ve vozidle), 1 USB kabel 3 m, 1 vysoce výkonná LED akumulátorová lampa 320 lumenů včetně nabíjecího kabelu, 1 mikro paměťová karta 8 GB, 1 kluzák Runpotec se závitěm, 1 systémový kluzák, 1 sada záchytných magnetů, 1 sada spojovacích kusů se závitěm RTG Ø 6 mm, 1 záchytný háček, 1 ohebný nástavec 12 cm, 1 nástavec RC2 se závitěm.

Technický popis

Rozlišení kamery	640×480 px
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Úhel otevření obrazu	64 stupeň
Délka sondy	30000 mm
Velikost displeje	3,5 palec
Řada	RC2
Ukazatel	LCD
Ø sond	13 mm
Druh produktu	Endoskop