



Akumulátorová okružní pila, Typ: M18FMCS66



Údaje o objednávce

Artikové číslo	078207 M18FMCS66
GTIN	4058546325077
Třída artiklu	03L

Popis

Provedení:

Akumulátorová kotoučová pila na kov 66 mm.

- **Velký sběrač špon zachycuje zbytky vznikající při řezání a zajišťuje potřebnou viditelnost.**
- **Technologie suchého řezání umožňuje rychlé, čisté řezání kovů bez otřepů.**

Rozsah dodávky:

Včetně nabíječky M12-18FC, přepravní kufr.

Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory a startovací sady naleznete od č. 073814 a č. 073839. Vhodný pilový kotouč naleznete od č 584075.

Technický popis

Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Maximální vibrace dle EN	$< 2,5 \text{ m/s}^2$
Kapacita akumulátoru	12 Ah
Maximální počet otáček	4000 min^{-1}

Počet obsažených akumulátorů	1
Označení výrobce	M18FMCS66-121C
Maximální hloubka řezu 90°	66 mm
Provedení	Ruční kotoučová pila
Hmotnost	7,5 kg
Typ akumulátoru	Li-Ion
Napětí akumulátorů	18 V
Ø otvoru pilového listu	16 mm
Ø pilového listu	203 mm
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ HB 18 V
Druh produktu	Pila

Příslušenství

Pilový kotouč na dřevo, střídavý zubuniverzální Ø listu D 190 mm	584075 190
Pilový kotouč na dřevo, střídavý zubuniverzální Ø listu D 350 mm	584075 350
Akumulátorová nabíječka Typ M1218FC	073840 M1218FC
Akumulátorová nabíječka Typ M1218C	073840 M1218C
Pilový kotouč na dřevo, střídavý zubuniverzální Ø listu D 210 mm	584075 210
Pilový kotouč na dřevo, střídavý zubuniverzální Ø listu D 160 mm	584075 160
Pilový kotouč na dřevo, střídavý zubuniverzální Ø listu D 230 mm	584075 230
Pilový kotouč na dřevo, střídavý zubuniverzální Ø listu D 300 mm	584075 300
Akumulátorová nabíječka Typ M18DFC	073840 M18DFC
Akumulátorová nabíječka Typ M1418C6	073840 M1418C6

Li-Ion akumulátorHigh Output™ Typ akumulátoru MHB12	073811 MHB12
Pilový kotouč na dřevo, střídavý zub univerzální Ø listu D 250 mm	584075 250
Základní sada akumulátorůHigh Output™ Typ M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Akumulátorová nabíječka Typ M1218SC	073840 M1218SC