

**Garant****XNEX 040308, HB7635, Typ: INOX**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	215198 INOX
GTIN	4062406569921
Třída artiklu	21A

## Popis

**Provedení:**

**Oboustranné** 3břité vyměnitelné břitové destičky. Výkonné řezné materiály pro **nejvyšší procesní spolehlivost**.

**Upozornění:**

Směrné hodnoty použití pro  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 2$  mm.

## Technický popis

Posuv $f_z$ na zub	0,1 mm
Typ	INOX
Rohový rádius	0,8 mm
Tloušťka destiček S	3.18 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	XNEX 040308
Typ	HB7635
Řezný materiál	TK
Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	2 mm

Počet výměn/řezání	6
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	130 m/min	M
mokrý max.	omezené použití		
mokrý min.	omezené použití		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		