

Garant**XNEX 040308, HB735, Typ: UNI**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	215199 UNI
GTIN	4062406569938
Třída artiklu	21A

Popis

Provedení:

6 břitů zajišťuje vysokou hospodárnost díky nízké ceně za břit.

Upozornění:

Směrné hodnoty použití pro $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 2$ mm.

Technický popis

Typ	UNI
Rohový rádius	0,8 mm
Tloušťka destiček S	3.18 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	XNEX 040308
Typ	HB735
Řezný materiál	TK
Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	2 mm
Počet výměn/řezání	6

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro frézování**Údaje o uživateli**

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	300 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	260 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	240 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	220 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	110 m/min	M
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	vhodný		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		