

KERN**Přesná váha, typ FCB, maximální rozsah vážení: 30000g**

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 479512 30000 |
| GTIN | 4045761202665 |
| Třída artiklu | 47D |

Popis

Provedení:

- **Možný provoz ze sítě i přes baterie. Auto-Off po 3 minutách.**
- **Seřizovací program CAL: K nastavení přesnosti (k tomu potřebné externí závaží pro seřízení na poptávku).**
- **Počty kusů: Referenční počty kusů volitelně 5, 10, 25, 50 kusů. Přepnutí zobrazení z kusů na hmotnost.**
- **Receptura: Dělená nádrž pro hmotnost nádoby pro tárování a složky receptury (netto celkově).**

KERN Universal Port (KUP): Umožňuje připojení externích adaptérů rozhraní KUP, například RS-232 nebo USB, pro výměnu dat a řídicích příkazů, bez nutnosti instalace.

Druhý displej na zadní straně váhy.

Rozsah dodávky:

Včetně síťového adaptéru 230 V/50 Hz, ochranného krytu.

Zvláštní příslušenství:

Baterie č. 081561 vel. 6LR61; interní akumulátor na poptávku. Datový kabel, tiskárna na poptávku.

Technický popis

| | |
|---------|--------|
| Hloubka | 323 mm |
|---------|--------|

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Reprodukovatelnost | 0,2 g |
| Šířka | 270 mm |
| Rozměr vážicí desky | 253×227 mm |
| Doba ustálení | 3 s |
| Odečet | 0,2 g |
| Zdroj energie | Provoz s akumulátorem |
| Zdroj energie | Provoz s bateriemi |
| Kusová hmotnost minimální | 2 g |
| Maximální rozsah vážení | 0 - 30000 g |
| Výška | 110 mm |
| Označení výrobce | FCB |
| Hmotnost netto | 2,6 kg |
| Linearita | ±0,6 g |
| Kalibrování | K2 |
| Druh produktu | Přesná váha |

Služby

| | |
|--|-----------|
| Kalibrace DAkkSVáha maximální rozsah vážení 50 | 027710 50 |
| KalibrováníVáha maximální rozsah vážení 50 kg | 027700 50 |