

**KERN****Plošná váha, typ IOC s kalibračním schválením, maximální rozsah vážení:  
60Lkg**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	479608 60L
GTIN	4045761207226
Třída artiklu	47D

## Popis

### Provedení:

- **Robustní plošná váha z ušlechtilé oceli použitelná jako paketová, průmyslová a počítačová váha.**
- **Váha se dvěma rozsahy s automatickým přepnutím odečtu (přesnější odečet ve spodní polovině rozsahu váhy).**
- **Jednotka ukazatele s výškou číslic 24 mm, i odděleně od platformy; stavitelná a smontovatelná pomocí flexibilního kabelu.**
- **Vysoká mobilita díky opčnímu akumulátorovému pohonu a kompaktní konstrukci.**
- **Optický a akustický signál podporuje porcování, dávkování či třídění v rozsahu tolerance.**
- **Určení procent: Umožňuje navázení na předem zadanou hodnotu (100%) a zjištění odchylek od této požadované hodnoty.**
- **Počítání kusů: Rychlá evidence velkých počtů kusů díky jednoduché počítačové funkci. Referenční množství 5, 10, 25, 50 kusů.**
- **Justační program CAL: K nastavení přesnosti (k tomu nutné zkušební závaží na poptávku).**

Plošná váha s **kalibrováním** (opční kalibraci lze objednat pod č. 479609.) Množství (volitelných) datových rozhraní umožňuje pohodlný přenos dat váhy. K dostání volitelně: Oddělená paměť pro hmotnost nádoby táry a součásti složení (netto total).

### Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

**Rozsah dodávky:**

Včetně síťového adaptéru, stolní nohy včetně nástěnného držáku, ochranného pracovního krytu.

**Zvláštní příslušenství:**

Cejchování č. 479609 vel. 300

**Upozornění:**

Pro řádné cejchování je potřeba místo instalace váhy. Přiobjednejte cejchování č. 479609 a uveďte místo instalace.

## Technický popis

Kusová hmotnost minimální	20 g
Ochranná třída IP	IP 65
Odečítání horního rozsahu vážení	20 g
Rozměr vážicí desky	500×400 mm
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Hmotnost netto	9 kg
Maximální rozsah vážení	0 - 60 kg
Odečet	10 g
Doba ustálení	2 s
Kalibrování	Cena na poptávku
Označení výrobce	Typ IOC
Reprodukovatelnost	20 g
Rozhraní	Rozhraní RS232C
Druh produktu	Plošná váha

## Služby

KalibrováníVáha maximální rozsah vážení 100 kg	027700 100
Kalibrace DAkkSVáha maximální rozsah vážení 180	027710 180