

KERN**Plošná váha, typ EOC, maximální rozsah vážení: 300Lkg**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	479606 300L
GTIN	4045761192294
Třída artiklu	47D

Popis

Provedení:

- **Robustní plošná váha z ušlechtilé oceli použitelná jako paketová, průmyslová a počítačová váha.**
- **Váha se dvěma rozsahy s automatickým přepnutím odečtu (přesnější odečet ve spodní polovině rozsahu váhy).**
- **Jednotka ukazatele s výškou číslic 24 mm, i odděleně od platformy; stavitelná a smontovatelná pomocí flexibilního kabelu.**
- **Vysoká mobilita díky opčnímu akumulátorovému pohonu a kompaktní konstrukci.**
- **Optický a akustický signál podporuje porcování, dávkování či třídění v rozsahu tolerance.**
- **Určení procent: Umožňuje navážení na předem zadanou hodnotu (100%) a zjištění odchylek od této požadované hodnoty.**
- **Počítání kusů: Rychlá evidence velkých počtů kusů díky jednoduché počítačové funkci. Referenční množství 5, 10, 25, 50 kusů.**
- **Justační program CAL: K nastavení přesnosti (k tomu nutné zkušební závaží na poptávku).**

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně síťového adaptéru, stolní nohy včetně nástěnného držáku, ochranného pracovního krytu.

Technický popis

Odečítání horního rozsahu vážení	100 g
Kusová hmotnost minimální	100 g
Maximální rozsah vážení	0 - 300 kg
Odečet	50 g
Hmotnost netto	18,4 kg
Kalibrování	Cena na poptávku
Označení výrobce	Typ EOC
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Doba ustálení	2 s
Reprodukovatelnost	100 g
Rozměr vážicí desky	600×500 mm
Ochranná třída IP	IP 65
Rozhraní	Rozhraní RS232C
Druh produktu	Plošná váha