

## Úhlový šroubovací nástavec, Typ: SHW



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	073920 SHW
GTIN	4058546289027
Třída artiklu	07A

### Popis

#### Provedení:

Vhodné pro všechny běžně prodávané šroubováky a vrtačky. Převodovka z vysoce kvalitní oceli. Rozměr přes hrany 30 mm. Pánev ložiska s přidržovací přírubou pro podpěru točivého momentu je plynule otočná o 360°. Magnetizovaný upínač odpovídá šestihrannému bitu 1/4 palce. Úhlový šroubovací nástavec/ nástavec vrtáku je ideálním řešením pro všechna šroubení v úzkých a těžko přístupných místech.

#### Rozsah dodávky:

Úhlový šroubovací nástavec a 10×25mm šroubovací bity SHOCKWAVE™.

### Technický popis

Maximální utahovací moment	225 Nm
Typ	SHW
Druh produktu	Šroubovací nástavec

