

**Garant****Rohová fréza 90°, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 32/6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	215182 32/6
GTIN	4062406570163
Třída artiklu	210

**Popis****Provedení:**

Systém rohových fréz pro **plynulé rohové frézování**. Kompaktní rozměry vyměnitelných destiček zajišťují **enormní stabilitu** při velmi vysokém počtu břitů – pro **nejvyšší možnou produktivitu**.

**Upozornění:**

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelí č. **674252 vel. 7IP**.

**Technický popis**

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Počet břitů Z	6
Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$	2 mm
Celková délka $L_{celk.}$	40 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XNEX 040308
Upínací otvor Ø	16 mm

Ø břitu D <sub>c</sub>	32 mm
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Kruhové frézování
Dělení břitů	nestejně
Vnitřní chlazení	ano
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

---

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky10dílná Typ 1	219878 1
---	----------