

Garant**Rohová fréza 90°, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 40/6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	215182 40/6
GTIN	4062406570170
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Systém rohových fréz pro **plynulé rohové frézování**. Kompaktní rozměry vyměnitelných destiček zajišťují **enormní stabilitu** při velmi vysokém počtu břitů – pro **nejvyšší možnou produktivitu**.

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelí č. **674252 vel. 7IP**.

Technický popis

Ø břitu D_c	40 mm
Celková délka $L_{celk.}$	40 mm
Počet břitů Z	6
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Upínací otvor Ø	16 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p,max}$	2 mm

Vhodná vyměnitelná břitová destička	XNEX 040308
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Kruhové frézování
Dělení břitů	nestejně
Vnitřní chlazení	ano
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky10dílná Typ 1	219878 1
---	----------