



Čelní kleště atramentované, Celková délka: 200mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	705991 200
GTIN	4003773087243
Třída artiklu	73F

Popis

Provedení:

Speciální, extra úzký tvar hlavy pro omezená pracoviště. **Průchozí kloub** (= dvojitě vedení) a ochrana před zhmožděním následkem sevření. Jemné nastavení západky pomocí tlačítka s pružinou, 5 pozic pro přesné přizpůsobení rozsahu úchopu. Funkce čelního a bočního úchopu. Kleště šedě atramentované, hlava leštěná, zuby dodatečně induktivně kalené (cca 61 HRC). Rukojeti potažené plastem.

Použití:

Spolehlivé čelní uchopení i plochých obrobků díky tříbodovému systému. Uchopení, dotažení a uvolnění také zušlechťených hlav šroubů a rovněž opotřebovaných čepů a šroubů.

Materiál:

Chromvanadiová elektroocel, zápusťkově kovaná.

Technický popis

Celková délka	200 mm
Ochrana proti úrazům	ano
Šířka čelistí	11 mm
Počet zářezů jemné nastavení	5
Rozsah upnutí pro trubky	7/8 palec
Rozsah upnutí pro 6hran	22 mm
Samosvornost	ano
Délka čelistí	27 mm

Označení výrobce	TwinGrip
Provedení čelistí	3bodový systém
Rukojeť	s plastovým potahem
Materiál	Chromvanadiová elektroocel
Druh produktu	Kleště na trubky