



Silové stranové štípací kleště, chromované izolované dle VDE, s bezpečnostním očkem, Celková délka: 200mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	706051 200
GTIN	4003773081494
Třída artiklu	73F

Popis

Provedení:

Kleště s bezpečnostním očkem k upevnění na zajištění proti pádu. Bezpečnostní očko je pevně svařeno s rukojetí, dynamicky zatížitelné do 3 m výšky pádu.

Izolované dle DIN EN 60900 / VDE 06082-201 pro práce pod napětím do 1 000 V.

Použití:

K použití v pozemním stavitelství, podzemním stavitelství, údržbě budov, při průmyslovém lezení, pokrývačství, stavbě veletrhů atd.

Materiál:

Chromvanadiová elektroocel, zápustkově kovaná.

Upozornění:

Další provedení a velikosti jsou k dostání na vyžádání.

Technický popis

Výkon ve stříhu tvrdého drátu do Ø	3 mm
Výkon ve stříhu piano drátu do Ø	2,5 mm
Celková délka	200 mm
Výkon ve stříhu měkkého drátu do Ø	4,2 mm
Materiál	Chromvanadiová elektroocel
Povrch	chromované
Vysoce výkonné silové stranové štípací kleště	ano

Se zapínatelnou otevírací pružinou	ne
S otevírací pružinou	ne
Druh produktu	Řezací kleště