

**Trubkořez na plastové trubky se 3 čepelmi BiX®, Pro Ø do: 50mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	819780 50
GTIN	4003773087311
Třída artiklu	86A

Popis**Provedení:**

Trubkořez ze stabilního, vyztuženého plastu, nožový blok z tlakově litého zinku. Obzvláště praktický pro řezání trubek bez otřepů a třísek. Bezpečné, profesionální zkrácení izolačních návleků trubek při koncové montáži – téměř v jedné rovině se stěnou (vzdálenost cca 2 – 3 mm od stěny). Otočný nožový blok pro řezání plastových trubek (čepel uprostřed) a izolačních návleků trubek (čepel zvnějšku). Zavírací mechanismus pro bezpečnou přepravu.

Použití:

Rychle řeže mimo jiné vysokoteplotní kanalizační trubky, prázdné elektrické trubky a nevyztužené plastové trubky s tloušťkou stěny do 2,4 mm.

Technický popis

Pro vnější Ø trubek	20 - 50 mm
Označení výrobce	BiX
S funkcí ráčny	ne
Druh produktu	Trubkořezy

