



Akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem, Typ: GSB1235



Údaje o objednávce

Artikové číslo	070104 GSB1235
GTIN	4059952513966
Třída artiklu	03B

Popis

Provedení:

Akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem Bosch pro nejnáročnější šroubování, vrtání a vrtání s příklepem.

- **Electronic Cell Protection (ECP)** chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.
- **Electronic Motor Protection (EMP)** chrání motor před přetížením.
- **Mechanické, vícestupňové vypínání** utahovacího momentu.
- **Praktický klip na opasek (ne 070104).**
- **Integrované LED světlo, ukazatel stavu nabití akumulátoru.**
- **Rychloupínací sklíčidlo.**

Robustní a ergonomický akumulátorový šroubovák s hmotností pouze **1 kg**.

Rozsah dodávky:

Včetně 2x Li-Ion akumulátoru, nabíječky a přepravní brašny.

Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete od č. 073851 a 073866.

Technický popis

Napětí akumulátorů	12 V
Maximální otáčky 1. stupně	0 - 460 min ⁻¹
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Bosch 12 V

Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	32 mm
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla	1 - 10 mm
Maximální Ø vrtání do betonu	10 mm
Maximální otáčky 2. stupně	1750 min ⁻¹
Typ akumulátoru	Li-Ion
Typické použití	Medium
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	10 mm
Maximální vibrace dle EN bez příklepové funkce	<2,5 m/s ²
Kapacita akumulátoru	3 Ah
Zdroj energie	provoz s bateriemi
Počet obsažených akumulátorů	2
Označení výrobce	GSB 12V-35
Maximální utahovací moment měkký	20 Nm
Konstrukce motoru	bezkartáčový motor
Maximální utahovací moment tvrdý	35 Nm
Hmotnost	1 kg
Maximální vibrace dle EN s příklepovou funkcí	10,5 m/s ²
Druh produktu	Vrtací šroubovák s příklepem

Příslušenství

Akumulátor Li-Ion Typ akumulátoru, napětí akumulátoru B12 V	073855 B12
Akumulátorová nabíječka Typ GAL1240	073866 GAL1240