



Vrtací kladivo, Typ: GBH221



Údaje o objednávce

Artikové číslo	075510 GBH221
GTIN	4059952569635
Třída artiklu	03B

Popis

Provedení:

Robustní vrtací kladivo s **upínačem nástrojů SDS-plus** a vysokým postupem vrtání.

- **Bezpečnostní spojka proti přetížení na ochranu uživatele i stroje.**
- **Plynulá regulace počtu otáček pro čisté navrtávání.**
- **Možnosti mnohostranného použití díky funkci sekáče (zastavení rotace).**
- **Běh doprava i doleva na uvolnění zaseknutého vrtáku.**

Rozsah dodávky:

Včetně přídatné rukojeti, strojní tkanina. Včetně hloubkového dorazu 210 mm a přepravního kufru.

Upozornění:

Vhodné TK příklepové vrtáky najdete od č. 787000. Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete pod čísly 073851-073866.

Technický popis

Maximální Ø vrtání do betonu	20 mm
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Tvar upínače nástrojů Bosch	SDS-Plus
Příkon	650 W

Stopka	SDS Plus
Rázová energie	2 J
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	30 mm
Hmotnost	2,3 kg
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	13 mm
Obal	Přepravní kufřík
Označení výrobce	GBH 2-21 D
Maximální vibrace dle EN	13,5 m/s ²
Druh produktu	Vrtací kladivo