



Akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem bez akumulátoru, nabíječky, Typ: GSB1855



Údaje o objednávce

Artikové číslo	070113 GSB1855
GTIN	4059952509402
Třída artiklu	03B

Popis

Provedení:

Akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem Bosch pro nejnáročnější šroubování, vrtání a vrtání s příklepem.

- **Electronic Cell Protection (ECP) chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.**
- **Electronic Motor Protection (EMP) chrání motor před přetížením.**
- **Mechanické, víceúrovňové vypínání utahovacího momentu.**
- **Praktický klip na opasek (ne 070104).**
- **Integrované LED světlo, ukazatel stavu nabití akumulátoru.**
- **Rychloupínací sklíčidlo.**

S bezkartáčovým elektromotorem.

KickBackControl s automatickým vypnutím v případě zablokování a jedinečnou přesnou spojku. Kompaktní konstrukce, velmi krátká délka hlavy (jen 184 mm) pro perfektní manipulaci (vel. GSB1890C), proto optimální pro práce na úzkých místech. Lze dovybavit modulem Connectivity.

Rozsah dodávky:

Bez akumulátoru, bez nabíječky a s L-BOXX.

Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete od č. 073851 a 073866.

Technický popis

Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	13 mm
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla	1,5 - 13 mm
Označení výrobce	GSB 18V-55
Typ akumulátoru	Li-Ion
Obal	systemový kufřík (L-Boxx)
Konstrukce motoru	bezkartáčový motor
Zdroj energie	provoz s bateriemi
Typické použití	Medium
Maximální vibrace dle EN bez příklepové funkce	1,5 m/s ²
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	35 mm
Kapacita akumulátoru	4 Ah
Počet obsažených akumulátorů	0
Maximální otáčky 2. stupně	1800 min ⁻¹
Napětí akumulátorů	18 V
Maximální otáčky 1. stupně	0 - 460 min ⁻¹
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Bosch 18 V
Maximální utahovací moment tvrdý	55 Nm
Maximální Ø vrtání do betonu	13 mm
Hmotnost	1,1 kg
Maximální utahovací moment měkký	28 Nm
Maximální vibrace dle EN s příklepovou funkcí	11 m/s ²
Druh produktu	Vrtací šroubovák s příklepem