



## Akumulátorová úhlová bruska GWS, Typ: 18V15C



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	077120 18V15C
GTIN	3165140964555
Třída artiklu	03C

### Popis

#### Provedení:

- Díky nové technologii BITURBO o 50 % rychlejší řez a úběr kovu. Odpovídá výkonu úhlové brusky s připojením přes kabel.
- Vyšší bezpečnost díky inteligentnímu brzdnému systému, Soft Start, KickBack a Drop Control.
- Nastavení jednotlivých rychlostních stupňů pomocí obslužné plochy a Bluetooth-Connectivity.
- Možnost dovybavení modulu Connectivity.

#### Rozsah dodávky:

Bez akumulátoru a nabíječky, včetně ochranného krytu, montážní příruby, upínací matice, přídatné rukojeti.

#### Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073854 a č. 073866. Vhodné akumulátory ProCORE 18 V a základní sady najdete pod č. 073857 vel. C18 a č. 073865 vel. C18.

### Technický popis

Maximální hloubka řezu	34 mm
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Bosch 18 V
Napětí akumulátorů	18 V
Maximální Ø kotouče	125 mm

Jemný rozběh	ne
Označení výrobce	GWS 18V-15 C
Typ akumulátoru	Li-Ion
Ochrana proti přepětí	ano
Zastavení zpětného rázu	ano
Obal	systémový kufřík (L-Boxx)
Maximální vibrace dle EN	4 m/s <sup>2</sup>
Hmotnost bez akumulátoru	2,2 kg
Počet obsažených akumulátorů	0
Blokování opakovaného rozběhu	ano
Konstrukce motoru	bezkartáčový motor
Samočinné vypínání	ne
Hmotnost	2,2 kg
Maximální počet otáček	9800 min <sup>-1</sup>
Připojení aplikace	OneKey
Druh produktu	Úhlová bruska

## Příslušenství

Základní sada akumulátorů ProCore Typ akumulátoru, napětí akumulátoru C18 V

073865 C18

Akumulátor Li-Ion ProCore Typ akumulátoru, napětí akumulátoru C18 V

073857 C18