



Akumulátorový vrtací šroubovák, Typ: M12FDDXK2



Údaje o objednávce

Artikové číslo	070210 M12FDDXK2
GTIN	4058546229245
Třída artiklu	03L

Popis

Provedení:

Akumulátorový vrtací šroubovák MILWAUKEE silně průchodný akumulátorový 2chodový vrtací šroubovák s chodem R/L. Akumulátory REDLITHIUM™ se **sledováním jednotlivých buněk** a **ukazatelem nabití**. Robustní **kovová skříň převodovky** pro dlouhou životnost. **Kovové rychloupínací sklíčidlo FIXTEC** s aretací vřetena. LED osvětlení pracovního prostoru. Rukojeť s potahem Softgrip pro vysoký uživatelský komfort. Akumulátorový kompaktní vrtací šroubovák s rychlovýměnným vrtacím sklíčidlem.

- **Systém výměnné hlavy 4 v 1 se čtyřmi různými nastavci.**
- **Konstrukční délka jen 185 mm.**

Rozsah dodávky:

Sada s 10mm kovovým sklíčidlem, úhlovým šroubovacím nastavcem, excentrickým nastavcem, 6 mm nastavcem HEX, včetně 2x 12V / 2,0 Ah Li-Ion akumulátoru M12 B2, nabíječky, HD boxu.

Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073814, č. 073815, č. 073829 a čr. 073840.

Technický popis

Napětí akumulátorů	12 V
Typ akumulátoru	Li-Ion
Maximální utahovací moment tvrdý	34 Nm
Hmotnost	0,9 kg
Typické použití	Medium
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	10 mm
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Maximální otáčky 2. stupně	1600 min ⁻¹
Maximální vibrace dle EN	< 2,5 m/s ²
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	34 mm
Obal	systemový kufřík (HD=Heavy Duty)
Konstrukce motoru	Bezkartáčový motor
Označení výrobce	M12 FDDXKIT-202X
Kapacita akumulátoru	2 Ah
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla	1,5 - 13 mm
Maximální otáčky 1. stupně	0 - 400 min ⁻¹
Počet obsažených akumulátorů	2
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ B 12 V
Druh produktu	Vrtací šroubovák

Příslušenství

Akumulátorová nabíječka Typ M1218FC	073840 M1218FC
Akumulátorová nabíječka Typ M1218C	073840 M1218C