



Akumulátorový rázový utahovák, Typ: M18FIW2F12



Údaje o objednávce

Artikové číslo	074010 M18FIW2F12
GTIN	4058546346355
Třída artiklu	03L

Popis

Provedení:

Robustní, **výkonný akumulátorový rázový utahovák FUEL™ s bezkartáčkovým motorem EC POWERSTATE™**, s dlouhou životností motoru a vysokou energetickou účinností. Stabilní **kovová skříň převodovky** s ergonomickou **rukojetí uprostřed s měkkým povlakem**. Ukazatel stavu nabití akumulátoru, LED osvětlení pracovního prostoru. S pravým i levým chodem a s elektronickou regulací otáček. **Elektronika REDLINK PLUS™** – jedinečné řízení výkonu:

- **S komunikací systému hnací agregát – akumulátor.**
- **S ochranou proti přetížení pro delší životnost akumulátoru, motoru a převodovky.**

DRIVE CONTROL™ umožňuje rychlou výměnu mezi 4 řadícími stupni s různým nastavením počtu otáček a utahovacího momentu. **Akumulátorový kompaktní rázový utahovák 18 V / 5,0 Ah** s konstrukční délkou jen 124 mm.

- **Kompaktní konstrukce.**
- **Stupeň 4 pro optimální mix výkonu a přesnosti při uvolňování šroubů.**

Provedení reklamní text:

Robustní, **výkonný akumulátorový rázový utahovák FUEL™ s bezkartáčkovým EC motorem POWERSTATE™**, dlouhou životností motoru a vysokou energetickou účinností.

Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory a příslušenství najdete pod č. 073808.

Technický popis

Typické použití	Strong
Počet rázů 3. stupně	0 - 3400 min ⁻¹
Počet rázů 1. stupně	0 - 1000 min ⁻¹
Hmotnost	5,9 kg
Maximální utahovací moment 1. stupně	102 Nm
Počet rázů 2. stupně	0 - 2400 min ⁻¹
Maximální Ø šroubu (8,8–12,9)	M18
Maximální utahovací moment 3. stupně	339 Nm
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ B 18 V
Maximální utahovací moment 4. stupně	34 Nm
Napětí akumulátorů	18 V
Obal	systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
Označení výrobce	M18 FIW2F12
Maximální utahovací moment 2. stupně	203 Nm
Hnací profil upínače nástrojů	Vnější 4hran
Počet obsažených akumulátorů	2
Rozměry upínače nástrojů	1/2 palec
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Typ akumulátoru	Li-Ion
Kapacita akumulátoru	5 Ah
Druh produktu	Rázový utahovák

Příslušenství

Akumulátorová nabíječka Typ M1218FC	073840 M1218FC
Li-Ion systém M18B5 Typ akumulátoru MB18	073816 MB18

Akumulátorová nabíječka Typ M1218C

073840 M1218C