



Akumulátorový rázový utahovák, Typ: M18ONEFFDS



Údaje o objednávce

Artikové číslo	074010 M18ONEFFDS
GTIN	4058546324681
Třída artiklu	03L

Popis

Provedení:

Robustní, **výkonný akumulátorový rázový utahovák FUEL™ s bezkartáčkovým motorem EC POWERSTATE™**, s dlouhou životností motoru a vysokou energetickou účinností. Stabilní **kovová skříň převodovky** s ergonomickou **rukojetí uprostřed s měkkým povlakem**. Ukazatel stavu nabití akumulátoru, LED osvětlení pracovního prostoru. S pravým i levým chodem a s elektronickou regulací otáček. **Elektronika REDLINK PLUS™** – jedinečné řízení výkonu:

- **S komunikací systému hnací agregát – akumulátor.**
 - **S ochranou proti přetížení pro delší životnost akumulátoru, motoru a převodovky.**
- DRIVE CONTROL™ umožňuje rychlou výměnu mezi 4 řadícími stupni s různým nastavením počtu otáček a utahovacího momentu. M18 FUEL™ ONEKEY™ 1palcový akumulární rázový utahovák s pojistným kroužkem poskytuje utahovací krouticí moment až 2576 Nm a nahrazuje přístroje připojené přes kabel, na benzín a na stlačený vzduch. DRIVE CONTROL umožňuje rychlou výměnu mezi 4 řadícími stupni s různým nastavením počtu otáček a krouticího momentu.
- **ONE KEY™ App pro individualizaci nastavení nástrojů.**
 - **ONE KEY™ Tool-Tracker & -Security umožňuje mimo jiné zobrazit poslední pozici přístroje.**

Provedení reklamní text:

Robustní, **výkonný akumulátorový rázový utahovák FUEL™ s bezkartáčovým EC motorem POWERSTATE™**, dlouhou životností motoru a vysokou energetickou účinností.

Rozsah dodávky:

1× sada akumulátorů M18 HB12 12,0 Ah, nabíječka M12-18 FC, přepravní kufr.

Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory a příslušenství najdete pod č. 073808.

Technický popis

Počet rázů 4. stupně	0 - 1440 min ⁻¹
Maximální utahovací moment 3. stupně	1966 Nm
Počet obsažených akumulátorů	1
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Hmotnost	11,1 kg
Maximální utahovací moment 4. stupně	2576 Nm
Obal	systemový kufřík (HD=Heavy Duty)
Kapacita akumulátoru	12 Ah
Počet rázů 3. stupně	0 - 1200 min ⁻¹
Počet rázů 2. stupně	0 - 930 min ⁻¹
Napětí akumulátorů	18 V
Hnací profil upínače nástrojů	Vnější 4hran
Označení výrobce	M18 ONEFHIWF1DS-121C
Připojení aplikace	OneKey
Počet rázů 1. stupně	0 - 750 min ⁻¹
Rozměry upínače nástrojů	1 palec
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ B 18 V
Maximální Ø šroubu (8,8–12,9)	M42
Typ akumulátoru	Li-Ion
Maximální utahovací moment 2. stupně	1254 Nm
Typické použití	Heavy Duty
Maximální utahovací moment 1. stupně	1180 Nm
Druh produktu	Rázový utahovák

Příslušenství

Akumulátorová nabíječka Typ FE80-BC

073845 FE80-BC