

Mitutoyo**Úchylkoměr, Rozsah měření / Ø pouzdra: 10/58Bmm**

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 432051 10/58B |
| GTIN | 4946368841915 |
| Třída artiklu | 44A |

Popis

Provedení:

Rozměry dle DIN EN ISO 463, vydání červen 2006. Přesné měřiče s kovovým pláštěm, Ø upínací stopka Ø 8 mm h6, kalená a broušená. Číselník otočný pomocí vnějšího kroužku s nastavením ručičky do nulové pozice. Centrální ručička pro odečítání po 1/100 mm, malá ručička vedlejší stupnice pro odečítání po 1 mm.

Zvláštní příslušenství:

Speciální dotyk č. 434900; 434910; 434915.

Technický popis

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Kalibrování | C1 |
| Norma | DIN 878 |
| Dílek stupnice | 0,01 mm |
| Okno na zadní straně úchylkoměru | ano |
| Měřicí síla | 0,4 - 1,4 N |
| Odečítání na jednu otáčku ručičky | 1 mm |

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Ø pouzdra | 58 mm |
| Odečet | 1/100 mm |
| Rozsah měření | 10 mm |
| Odchylka měření MPE (rozsah měření) | 13 µm |
| Měřicí technika | analogová |
| Druh produktu | Úchylkoměr |

Služby

| | |
|--|-------------|
| Kalibrování Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 10 mm | 023000 10 |
| Kalibrace DAkkS Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 12,5 mm | 023010 12,5 |

Příslušenství

| | |
|--|------------|
| Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 15 mm | 434920 15 |
| Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 30 mm | 434920 30 |
| Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 20 mm | 434920 20 |
| Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 70 mm | 434920 70 |
| Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 60 mm | 434920 60 |
| Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 50 mm | 434920 50 |
| Výkyvný dotyk | 434912 |
| Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 90 mm | 434920 90 |
| Magnetická zadní stěna pro úchylkoměry pro Ø pouzdra 58 mm | 434836 58 |
| Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 80 mm | 434920 80 |
| Zalomený držák úchylkoměrů 45° Upínací délka 25 mm | 434917 25 |
| Zalomený držák úchylkoměrů 45° Upínací délka 50 mm | 434917 50 |
| Zalomený držák úchylkoměrů 60° Upínací délka 50 mm | 434918 50 |
| Zalomený držák úchylkoměrů 60° Upínací délka 25 mm | 434918 25 |
| Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 100 mm | 434920 100 |

Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 40 mm

434920 40

Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 10 mm

434920 10