

Mitutoyo**Úchylkoměr, Rozsah měření / Ø pouzdra: 10/58mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	432051 10/58
GTIN	4946368841922
Třída artiklu	44A

Popis

Provedení:

Rozměry dle DIN EN ISO 463, vydání červen 2006. Přesné měřiče s kovovým pláštěm, Ø upínací stopka Ø 8 mm h6, kalená a broušená. Číselník otočný pomocí vnějšího kroužku s nastavením ručičky do nulové pozice. Centrální ručička pro odečítání po 1/100 mm, malá ručička vedlejší stupnice pro odečítání po 1 mm.

Zvláštní příslušenství:

Speciální dotyk č. 434900; 434910; 434915.

Technický popis

Kalibrování	C1
Ø pouzdra	58 mm
Měřicí síla	0,4 - 1,4 N
Rozsah měření	10 mm
Dílek stupnice	0,01 mm
Norma	DIN 878

Odečet	1/100 mm
Odečítání na jednu otáčku ručičky	1 mm
Odchylka měření MPE (rozsah měření)	13 µm
Měřicí technika	analogová
Druh produktu	Úchylkoměr

Služby

Kalibrace DAkkS Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 12,5 mm	023010 12,5
Kalibrování Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 10 mm	023000 10

Příslušenství

Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 80 mm	434920 80
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 40 mm	434920 40
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 90 mm	434920 90
Magnetická zadní stěna pro úchylkoměry pro Ø pouzdra 58 mm	434836 58
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 10 mm	434920 10
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 20 mm	434920 20
Zalomený držák úchylkoměrů 60° Upínací délka 50 mm	434918 50
Zalomený držák úchylkoměrů 45° Upínací délka 50 mm	434917 50
Zalomený držák úchylkoměrů 60° Upínací délka 25 mm	434918 25
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 60 mm	434920 60
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 30 mm	434920 30
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 50 mm	434920 50
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 70 mm	434920 70
Výkyvný dotyk	434912
Zalomený držák úchylkoměrů 45° Upínací délka 25 mm	434917 25
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 100 mm	434920 100

Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 15 mm

434920 15