

Mitutoyo**Bezpečnostní úchylkoměr, Rozsah měření / Ø pouzdra: 0,5/55mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	432053 0,5/55
GTIN	4946368842431
Třída artiklu	44A

Popis

Provedení:

Rozměry dle DIN EN ISO 463, vydání červen 2006. Přesné úchylkoměry s ochranou proti nárazu, bezpečnostní úchylkoměry s ochranou proti nárazu, s volným zdvihem. Extrémně lehká, robustní konstrukce s ochranou proti prachu. Upínací stopka Ø 8 mm h6.

Technický popis

Norma	Výrobní norma
Ø pouzdra	55 mm
Kalibrování	C1
Volný zdvih	3,5 mm
Rozsah měření	0,5 mm
Měřicí síla	0,4 - 1,4 N
Dílek stupnice	0,01 mm
Odchylka měření MPE (rozsah měření)	7 µm

Měřicí technika	analogové
Druh produktu	Úchylkoměr

Služby

Kalibrace DAkkSÚchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 12,5 mm	023010 12,5
KalibrováníÚchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 3 mm	023000 3

Příslušenství

Ocelový dotyk Typ 29/10	434900 29/10
Ocelový dotyk Typ 14/40	434900 14/40
Ocelový dotyk Typ 16	434900 16
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 100 mm	434920 100
Ocelový dotyk Typ 18/1	434900 18/1
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 70 mm	434920 70
Ocelový dotyk Typ 2	434900 2
Tvrdokovový dotyk Typ 10	434910 10
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 80 mm	434920 80
Tvrdokovový dotyk Typ 18/4	434910 18/4
Ocelový dotyk Typ 29/20	434900 29/20
Ocelový dotyk Typ 18/2	434900 18/2
Ocelový dotyk Typ 18/6	434900 18/6
Ocelový dotyk Typ 15	434900 15
Zalomený držák úchylkoměrů45° Upínací délka 25 mm	434917 25
Ocelový dotyk Typ 20	434900 20
Tvrdokovový dotyk Typ 2	434910 2
Tvrdokovový dotyk Typ 18/1	434910 18/1
Ocelový dotyk Typ 12	434900 12

Tvrdokovový dotyk Typ 18/6	434910 18/6
Tvrdokovový dotyk Typ 17	434910 17
Zalomený držák úchylkoměrů60° Upínací délka 25 mm	434918 25
Ocelový dotyk Typ 28	434900 28
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 15 mm	434920 15
Ocelový dotyk Typ 39	434900 39
Zalomený držák úchylkoměrů60° Upínací délka 50 mm	434918 50
Tvrdokovový dotyk Typ 18/5	434910 18/5
Ocelový dotyk Typ 11/35	434900 11/35
Ocelový dotyk Typ 11/20	434900 11/20
Rubínový dotyk Typ 2	434915 2
Tvrdokovový dotyk Typ 18/3	434910 18/3
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 90 mm	434920 90
Ocelový dotyk Typ 18/3	434900 18/3
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 30 mm	434920 30
Ocelový dotyk Typ 17	434900 17
Ocelový dotyk Typ 11	434900 11
Tvrdokovový dotyk Typ 14	434910 14
Ocelový dotyk Typ 14/20	434900 14/20
Tvrdokovový dotyk Typ 16	434910 16
Ocelový dotyk Typ 11/15	434900 11/15
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 50 mm	434920 50
Ocelový dotyk Typ 11/25	434900 11/25
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 40 mm	434920 40
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 60 mm	434920 60
Ocelový dotyk Typ 24	434900 24
Ocelový dotyk Typ 18/4	434900 18/4
Ocelový dotyk Typ 13	434900 13
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 20 mm	434920 20

Ocelový dotyk Typ 14	434900 14
Zalomený držák úchylkoměřů45° Upínací délka 50 mm	434917 50
Ocelový dotyk Typ 11/30	434900 11/30
Ocelový dotyk Typ 30/10	434900 30/10
Ocelový dotyk Typ 14/15	434900 14/15
Tvrdokovový dotyk Typ 11	434910 11
Ocelový dotyk Typ 10	434900 10
Výkyvný dotyk	434912
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 10 mm	434920 10
Tvrdokovový dotyk Typ 18/2	434910 18/2
Ocelový dotyk Typ 14/30	434900 14/30
Ocelový dotyk Typ 18/5	434900 18/5