

Mitutoyo

**Přesný úchylkoměr chráněný proti nárazu, Rozsah měření / Ø pouzdra:
5/58mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	433405 5/58
GTIN	4946368842103
Třída artiklu	44A

Popis**Provedení:**

Stabilní, matně chromovaný mosazný plášť, nerozbitné sklíčko ciferníku.

Upínací stopka Ø 8 mm h6, kalená a broušená.

Velmi přesné provedení.

Nejdůležitější části měřicího ústrojí jsou uloženy v **ušlechtilém kameni**.

Centrální ručička **pro odečet 1/1000 mm**.

Číselník otočný pomocí vnějšího kroužku s nastavením ručičky do nulové pozice.

Téměř konstantní měřicí síla v celém rozsahu měření.

Rozměry dle DIN EN ISO 463, vydání červen 2006.

Zvláštní příslušenství:

Speciální dotyk č. 434900; 434910; 434915.

Technický popis

Rozsah měření	5 mm
Ø pouzdra	58 mm
Norma	Výrobní norma

Kalibrování	C2
Odečítání na jednu otáčku ručičky	0,2 mm
Měřicí síla	0,4 - 1,5 N
Dílek stupnice	0,001 mm
Odchylka měření MPE (rozsah měření)	10 µm
Měřicí technika	analogové
Druh produktu	Úchylkoměr

Služby

Kalibrování Úchylkoměr analogový 0,001 Maximální rozsah měření 5 mm	023020 5
Kalibrace DAkkS Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 12,5 mm	023010 12,5

Příslušenství

Skříčko úchylkoměru Typ 58	432010 58
Magnetická zadní stěna pro úchylkoměry pro Ø pouzdra 58 mm	434836 58