

Mitutoyo

**Přesný úchylkoměr chráněný proti nárazu, Rozsah měření / Ø pouzdra:
1/58mm**

**Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 433405 1/58 |
| GTIN | 4946368842028 |
| Třída artiklu | 44A |

Popis**Provedení:**

Stabilní, matně chromovaný mosazný plášť, nerozbitné sklíčko ciferníku.

Upínací stopka Ø 8 mm h6, kalená a broušená.

Velmi přesné provedení.

Nejdůležitější části měřicího ústrojí jsou uloženy v **ušlechtilém kameni**.

Centrální ručička **pro odečet 1/1000 mm**.

Číselník otočný pomocí vnějšího kroužku s nastavením ručičky do nulové pozice.

Téměř konstantní měřicí síla v celém rozsahu měření.

Rozměry dle DIN EN ISO 463, vydání červen 2006.

Zvláštní příslušenství:

Speciální dotyk č. 434900; 434910; 434915.

Technický popis

| | |
|---------------|---------------|
| Norma | Výrobní norma |
| Kalibrování | C2 |
| Rozsah měření | 1 mm |

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Měřicí síla | 0,9 - 1,5 N |
| Odečítání na jednu otáčku ručičky | 0,2 mm |
| Dílek stupnice | 0,001 mm |
| Ø pouzdra | 58 mm |
| Odchylka měření MPE (rozsah měření) | 5 µm |
| Měřicí technika | analogové |
| Druh produktu | Úchylkoměr |

Služby

| | |
|--|-------------|
| Kalibrování Úchylkoměr analogový 0,001 Maximální rozsah měření 5 mm | 023020 5 |
| Kalibrace DAkkS Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 12,5 mm | 023010 12,5 |

Příslušenství

| | |
|--|-----------|
| Magnetická zadní stěna pro úchylkoměry pro Ø pouzdra 58 mm | 434836 58 |
| Skříčko úchylkoměru Typ 58 | 432010 58 |