

AEG

Rázový utahovák, Typ: BSS1812



Údaje o objednávkce

Artikové číslo	074016 BSS1812
GTIN	4058546339258
Třída artiklu	07A

Popis

Provedení:

Výkonný akumulátorový rázový utahovák 18 V s 1/2palcovým čtyřhranným upínačem nástrojů.

- **LED osvětlení pracovního prostoru.**
- **Rukojeť s povrchem Softgrip.**
- **Spona na popruh.**

Rozsah dodávky:

Bez akumulátoru a bez nabíječky, v krabici.

Upozornění:

Vhodný náhradní akumulátor najdete pod č. 073846 – 073848. Základní sady akumulátorů pod č. 073844.

Technický popis

Napětí akumulátorů	18 V
Hnací profil upínače nástrojů	Vnější 4hran
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Rozměry upínače nástrojů	1/2 palec

Počet obsažených akumulátorů	0
Typ akumulátoru	Li-Ion
Počet rázů 1. stupně	0 - 2800 min ⁻¹
Maximální utahovací moment 1. stupně	280 Nm
Označení výrobce	BSS 18S12BL
Počet rázů 2. stupně	0 - 3800 min ⁻¹
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	AEG Typ B 18 V
Typické použití	Strong
Druh produktu	Rázový utahovák