

Garant**Otočný soustružnický hrot s vložkou z tvrdokovu a odtlačovací maticí, Morse kužel (MK): 2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	321240 2
GTIN	4062406572426
Třída artiklu	31Z

Popis**Provedení:**

- Osa důlčiku s vložkou z tvrdokovu pro případy s vysokým abrazivním působením na vycentrování.
- Úhel hrotu 60°.
- Odtlačovací matice s postranním zploštěním.
- Velmi přesné uložení pro vysokou přesnost obvodové házivosti.
- Bezúdržbové díky trvalému chlazení.
- Speciální těsnění zabraňuje proniknutí nečistot a chladicího média.

Popis:

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům. Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středícím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

Použití:

Pro obrábění tenkých obrobků při vysokých otáčkách a při vysokém počtu obrobků v sériové výrobě s automatickou nakládkou.

Pro vysoké axiální síly při náročném třískovém obrábění díky speciálnímu uspořádání ložisek.

Ø pouzdra D: 45 mm

Užitná délka B: 76 mm

Ø tvrdokovu H: 11 mm

Maximální chyba obvodové házivosti: 0,005 mm

Délka hrotu C: 26 mm

Maximální počet otáček: 5000 min⁻¹

Technický popis

Ø tvrdokovu H	11 mm
Ø pouzdra D	45 mm
Pro hmotnost obrobku	150 kg
Maximální chyba obvodové házivosti	0,005 mm
Délka hrotu C	26 mm
Maximální počet otáček	5000 min ⁻¹
Užitná délka B	76 mm
Morse kužel	MK2
Axiální síla	1,78 kN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Tvrdokovová vložka	ano
Provedení	souběžně otočný
Odtlačovací šroub	ano
Druh produktu	Středicí hrot