

**Garant****Lešticí brusné tělísko zrno 400 (bílé) super jemné, Ø×délka hlavy: 4X8mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	551923 4X8
GTIN	4062406572501
Třída artiklu	51E

**Popis****Provedení:**

Lešticí tělíska s **normálním korundem (A)** v gumovém elastickém pojivu.

**Lešticí tělíska GARANT** se vyznačují dlouhou životností pro rychlé dosažení jemného rovnoměrného povrchu. Podle provedení je dosaženo rovnoměrných jemných politur až vysoce lesklých povrchů. Lešticí tělíska GARANT lze přímo profilovat pomocí orovnávacích nástrojů.

**Použití:**

**Pro jemné broušení a leštění oceli, nerezové a kyselinovzdorné oceli, vysoce tepelně odolných materiálů a NŽ kovů.** Lešticí tělíska se nezanášejí ani u mazlavých materiálů. K matnému leštění nebo nanášení optických efektů na nerezové nádoby atd. **Díky pružnému uložení brusných zrn je dosahováno velmi jemného lesku.**

Nehodí se pro hrany a hrubé plochy.

**Technický popis**

Ø hlavy	4 mm
Zrnitost	400
Doporučená obvodová rychlost	10 - 15 m/s

Popis tvaru	Válec
Ø stopky	3 mm
Délka hlavy	8 mm
Brusivo	Normální korund (A)
Zkratka brusiva	U
Barva	oranžový
Druh produktu	Lešticí tělísko

### Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
CuZn	vhodný		
suché	vhodný		