



Akumulátorová jádrová vrtačka, Typ: M18FMDP



Údaje o objednávce

Artikové číslo	076528 M18FMDP
GTIN	4002395136650
Třída artiklu	03L

Popis

Provedení:

M18 FUEL™ akumulátorová magnetická jádrová vrtačka s LED osvětlením.

- **Jádrové vrtání až 38 mm.**
- **2stupňová převodovka: Optimalizované otáčky k vrtání s korunkovým vrtákem (400 min⁻¹) a spirálovým vrtákem (690 min⁻¹).**
- **Silný permanentní magnet s přídržnou silou 8890 N.**
- **Verze s elektronikou REDLINK PLUS™, AUTOSTOP™.**
- **Integrovaná magnetická nádrž na chladicí médium.**

Rozsah dodávky:

2x sada akumulátorů M18 B5, nabíječka M12-18 FC, přepravní kufr.

Upozornění:

Vhodné TK korunkové vrtáky najdete od č. 118780. K dostání je vhodný akumulátor s č. 073816 vel. MB18 a č. 073839 vel. M18NRG5.

Technický popis

Typ akumulátoru	Li-Ion
Napětí akumulátorů	18 V

Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	13 mm
Obal	Přepravní kufřík
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Hloubka vrtání	Korunkový vrták do oceli, maximálně 50 mm
Výška	552 mm
Hmotnost	13,9 kg
Maximální Ø vystružování	18 mm
Maximální počet otáček	400 - 690 min ⁻¹
Délka magnetické nohy	170 mm
Tvar upínače nástrojů Bosch	19 mm Weldon
Kapacita akumulátoru	5 Ah
Maximální Ø zahlubování	38 mm
Šířka magnetické nohy	65 mm
Pracovní zdvih	146 mm
Označení výrobce	M18 FMDP-0C
Počet obsažených akumulátorů	2
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ B 18 V
Druh produktu	Vrtačka

Příslušenství

Základní sada akumulátorů Typ M18NRG5	073839 M18NRG5
Li-Ion systém M18B5 Typ akumulátoru MB18	073816 MB18