



Úhlová bruska akumulátorová, Typ: M18FSAGV



Údaje o objednávce

Artikové číslo	077105 M18FSAGV
GTIN	4058546360566
Třída artiklu	03L

Popis

Provedení:

Akumulátorová úhlová bruska 115 mm s motorem POWERSTATE™ (bezkartáčovým) pro nejtvrdší použití. Elektronika REDLINK PLUS™ poskytuje progresivní, digitální ochranu před přetížením pro stroj i akumulátor a udržuje výkon při zatížení konstantní. Se samočinným vypínáním.

Rozsah dodávky:

Bez akumulátoru, bez nabíječky. Včetně kartonu.

Upozornění:

Vhodnou základní sadu naleznete od č. 073826.

Technický popis

Maximální Ø kotouče	115 mm
Blokování opakovaného rozběhu	ano
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Samočinné vypínání	ano
Počet obsažených akumulátorů	0
Maximální vibrace dle EN	2,1 m/s ²
Konstrukce motoru	Bezkartáčový motor
Rozsah otáček	8500 min ⁻¹

Obal	systemový kufřík (HD=Heavy Duty)
Napětí akumulátorů	18 V
Typ akumulátoru	Li-Ion
Ochrana proti přepětí	ano
Označení výrobce	M18 FSAGV115XPDB-0
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ B 18 V
Maximální hloubka řezu	28 mm
Hmotnost	2,7 kg
Druh produktu	Úhlová bruska