



Úhlová bruska akumulátorová, Typ: M18FSAGDB



Údaje o objednávce

Artikové číslo	077140 M18FSAGDB
GTIN	4058546346263
Třída artiklu	03L

Popis

Provedení:

Akumulátorová úhlová bruska Milwaukee 18 V / 5,0 Ah FUEL™:

- **bezkartáčový motor s dlouhou životností, aretace vřetena, rychlá změna nastavení ochranného krytu.**
- **Integrovaný systém rychlé výměny FIXTEC pro výměnu kotouče bez náradí.**

Rozsah dodávky:

Včetně nabíječky, ochranného krytu, 2 protiprachových mřížek, upínací sady, protivibrační rukojeti, HD boxu.

Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory a příslušenství najdete od č. 073809 a č. 073840.

Technický popis

Obal	systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
Maximální hloubka řezu	33 mm
Maximální vibrace dle EN	3,4 m/s ²
Kapacita akumulátoru	5 Ah
Ochrana proti přepětí	ano
Typ akumulátoru	Li-Ion
Počet obsažených akumulátorů	2

Napětí akumulátorů	18 V
Blokování opakovaného rozběhu	ano
Zastavení zpětného rázu	ne
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ B 18 V
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ HB 18 V
Maximální počet otáček	8500 min ⁻¹
Jemný rozběh	ano
Maximální Ø kotouče	125 mm
Hmotnost	2,7 kg
Označení výrobce	M18FSAGDB
Samočinné vypínání	ano
Řada	FUEL
Druh produktu	Úhlová bruska