



Úhlová bruska akumulátorová, Typ: M18FSAGB



Údaje o objednávce

Artikové číslo	077140 M18FSAGB
GTIN	4058546346218
Třída artiklu	03L

Popis

Provedení:

Akumulátorová úhlová bruska Milwaukee 18 V / 5,0 Ah FUEL™:

- **bezkartáčový motor s dlouhou životností, aretace vřetena, rychlá změna nastavení ochranného krytu.**
- **Integrovaný systém rychlé výměny FIXTEC pro výměnu kotouče bez náradí.**

Rozsah dodávky:

Včetně nabíječky, ochranného krytu, 2 protiprachových mřížek, upínací sady, protivibrační rukojeti, HD boxu.

Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory a příslušenství najdete od č. 073809 a č. 073840.

Technický popis

Maximální Ø kotouče	125 mm
Počet obsažených akumulátorů	2
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Samočinné vypínání	ne

Označení výrobce	M18 ONEFSAG125XPDB-502X
Blokování opakovaného rozběhu	ano
Maximální počet otáček	8500 min ⁻¹
Typ akumulátoru	Li-Ion
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ HB 18 V
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ B 18 V
Maximální vibrace dle EN	3,4 m/s ²
Hmotnost	2,5 kg
Maximální hloubka řezu	34 mm
Napětí akumulátorů	18 V
Jemný rozběh	ano
Ochrana proti přepětí	ano
Kapacita akumulátoru	5 Ah
Obal	systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
Zastavení zpětného rázu	ne
Připojení aplikace	OneKey
Řada	FUEL
Druh produktu	Úhlová bruska