



Akumulátorové vrtací kladivo bez akumulátoru, nabíječky a kufříku, Typ: M18FHPX



Údaje o objednávce

Artikové číslo	075532 M18FHPX
GTIN	4058546346881
Třída artiklu	03L

Popis

Provedení:

- Robustní vrtací kladiva s pneumatickým rázovým mechanismem.
- Sklíčidlo SDS-plus.
- Kovová skříň převodovky s vysokou pevností.
- Pravý / levý chod, blokování rázů a elektronická regulace otáček.
- Systém rychlé výměny nástrojů FIXTEC k výměně bez nástrojů mezi upínačem SDS-Plus a kovovým rychle upínacím vrtacím sklíčidlem.
- Vypnutí otáčení pro lehkou práci sekáčkem.
- Bezpečnostní spojka chrání uživatele i stroj, jestliže se vrták zasekne.
- Antivibrační systém AVS.

Rozsah dodávky:

Nulová verze – bez akumulátoru, nabíječky a kufru.

Upozornění:

Vhodné TK příklepové vrtáky najdete od č. 787000. Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete od č. 073808 a č. 073840.

Technický popis

Maximální Ø vrtání do betonu	30 mm
------------------------------	-------

Označení výrobce	M18ONE FPHX
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ B 18 V
Napětí akumulátorů	18 V
Typ akumulátoru	Li-Ion
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	13 mm
Obal	systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
Stopka	SDS Plus
Rázová energie	4,2 J
Maximální vibrace dle EN	8,6 m/s ²
Počet obsažených akumulátorů	0
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	30 mm
Maximální počet rázů	4600 min ⁻¹
Hmotnost	5,2 kg
Rozsah otáček	0 - 800 min ⁻¹
Tvar upínače nástrojů Bosch	SDS-Plus
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla	1,5 - 13 mm
Druh produktu	Vrtací kladivo

Příslušenství

Akumulátorová nabíječka Typ M1218SC	073840 M1218SC
Akumulátorová nabíječka Typ M1218FC	073840 M1218FC
Akumulátorová nabíječka Typ M1218C	073840 M1218C
Základní sada akumulátorů Typ M18NRG5	073839 M18NRG5
Akumulátorová nabíječka Typ M1418C6	073840 M1418C6