



Akumulátorové vrtací kladivo, Typ: M18FHX



Údaje o objednávce

Artikové číslo	075530 M18FHX
GTIN	4058546346973
Třída artiklu	03L

Popis

Provedení:

- **Robustní vrtací kladivo s pneumatickým rázovým mechanismem.**
- **Vysoce pevná kovová skříň převodovky.**
- **Pravotočivý / levotočivý chod, vypnutí příklepu a elektronika regulace otáček.**
- **Red-Li-Ion akumulátorové vrtací kladivo 18 V / 5,0 Ah s bezkartáčovým elektromotorem POWERSTATE™, optimalizované pro vrtání v betonu a zdivu. Elektronika Redlink-Plus™ – ochrana proti přetížení pro dlouhou životnost akumulátoru, motoru a převodovky.**
- **System rychlé výměny nástrojů FIXTEC k výměně bez nástrojů mezi upínačem SDS-Plus a kovovým rychle upínacím vrtacím sklíčidlem.**
- **Vypnutí otáčení pro lehkou práci sekáčkem.**
- **Bezpečnostní spojka chrání uživatele i stroj, jestliže se vrták zasekne.**
- **Antivibrační systém AVS.**

Rozsah dodávky:

Včetně adaptéru FIXTEC SDS-Plus, rychloupínacího sklíčidla 1,5 – 13 mm, přídatné rukojeti se zářezkou hloubky vrtání, rychlonabíječky, 2x akumulátoru 18 V, přepravního kufříku.

Upozornění:

Vhodné TK příklepové vrtáky najdete od č. 787000. Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete od č. 073808 a č. 073840.

Technický popis

Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ B 18 V
Maximální vibrace dle EN	8,9 m/s ²
Stopka	SDS Plus
Rozsah otáček	0 - 1330 min ⁻¹
Maximální Ø vrtání do betonu	26 mm
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	13 mm
Rázová energie	2,5 J
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	28 mm
Označení výrobce	M18ONEFHX-552X
Napětí akumulátorů	18 V
Maximální počet rázů	4800 min ⁻¹
Kapacita akumulátoru	5,5 Ah
Počet obsažených akumulátorů	2
Tvar upínače nástrojů Bosch	SDS-Plus
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Hmotnost	4,5 kg
Obal	systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
Typ akumulátoru	Li-Ion
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla	1,5 - 13 mm
Druh produktu	Vrtací kladivo

Příslušenství

Akumulátorová nabíječka Typ M1218SC	073840 M1218SC
Akumulátorová nabíječka Typ M1218C	073840 M1218C
Základní sada akumulátorů Typ M18NRG5	073839 M18NRG5
Akumulátorová nabíječka Typ M1218FC	073840 M1218FC
Akumulátorová nabíječka Typ M1418C6	073840 M1418C6

