



Akumulátorový šroubovák s ráčnou, Typ: M12FHIR38



Údaje o objednávce

Artikové číslo	070228 M12FHIR38
GTIN	4058546341053
Třída artiklu	03L

Popis

Provedení:

MILWAUKEE – akumulátorový úhlový šroubovák a šroubovák s ráčnou

- REDLINK™ elektronika s plynulým řízením otáček, pravým/levým chodem a ochranou proti přetížení.
- LED osvětlení pracovního prostoru.
- Red Li-Ion akumulátory se sledováním jednotlivých článků a ukazatelem stavu nabití.

Rozsah dodávky:

Bez akumulátoru a nabíječky.

Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073814 a č. 073839.

Technický popis

Maximální utahovací moment tvrdý	47 Nm
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ B 12 V
Konstrukce	šroubovák s ráčnou

Označení výrobce	M12FHIR38
Typ akumulátoru	Li-Ion
Napětí akumulátorů	12 V
Hmotnost	1,4 kg
Upínač nástroje	Čtyřhran 3/8 palce
Maximální otáčky 1. stupně	0 - 450 min ⁻¹
Kapacita akumulátoru	2 Ah
Typické použití	Strong
Maximální vibrace dle EN	<2,5 m/s ²
Počet obsažených akumulátorů	0
Druh produktu	Šroubovák

Příslušenství

Li-Ion systém M4B2/M12B2 Typ akumulátoru MB12	073814 MB12
---	-------------