

HOLEX**Sada dvojitých nástrčných klíčů, Počet šroubováků: 11****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	620602 11
GTIN	4062406570200
Třída artiklu	62C

Popis**Provedení:**

Kované; s masivní 6-hrannou stopkou pro klíče a příčným otvorem pro roubík. Velmi silné; s hlubokými vnitřními 6-hrany pro vyčnívající čepy.

Norma:

Ähnlich **DIN 896 A.**

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Obsah:

Po 1 klíči č. 620502: vel. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23

Roubík č. 621600: vel. 10×200

Roubík č. 621800: vel. 175

Technický popis

Unášecí profil	Nástrčný klíč 6-hran
Počet klíčů	9
Výrobní postup	kované
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	chromované

Druh produktu

Nástrčný klíč

Příslušenství

Oboustranný nástrčný klíč Rozměr klíče 14X15 mm	620502 14X15
Oboustranný nástrčný klíč Rozměr klíče 20X22 mm	620502 20X22
Oboustranný nástrčný klíč Rozměr klíče 18X19 mm	620502 18X19
Oboustranný nástrčný klíč Rozměr klíče 10X11 mm	620502 10X11
Oboustranný nástrčný klíč Rozměr klíče 16X17 mm	620502 16X17
Oboustranný nástrčný klíč Rozměr klíče 6X7 mm	620502 6X7
Oboustranný nástrčný klíč Rozměr klíče 21X23 mm	620502 21X23
Roubík, válcový Ø×celková délka 10X200 mm	621600 10X200
Roubík, stupňovitý Celková délka 175 mm	621800 175
Oboustranný nástrčný klíč Rozměr klíče 12X13 mm	620502 12X13
Oboustranný nástrčný klíč Rozměr klíče 8X9 mm	620502 8X9