

Garant**Pneumatický středící svěrák, Typ: 100/4****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 360180 100/4 |
| GTIN | 4062406572952 |
| Třída artiklu | 310 |

Popis**Provedení:**

- **Nastavitelný zdvih + 5 mm na každou stranu.**
- **Plynule nastavitelná upínací síla až 22,5 kN. Aritmetický součet = 45 kN.**
- **Také v případě ztráty stlačeného vzduchu má středící svěrák mírné (cca 60 kg) předpnutí, aby bylo zajištěno bezpečné umístění obrobku např. u výměnných stolů.**

Se základní deskou, pro větší podpěrný moment a maximální stabilitu.

Použití:

Pro středící upínání konstrukčních dílů. Vhodný pro **automatizovaný provoz** pomocí 4kanálových upínacích hrnců, ale také přes boční přípojky.

Zvláštní příslušenství:

Program čelistí č. 360135 – 360151 vel. 80.

Technický popis

| | |
|-----------------|---------|
| Šířka čelistí A | 80 mm |
| Hmotnost | 14,8 kg |
| L | 100 mm |
| B | 100 mm |

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Maximální výkon stlačeného vzduchu | 9 bar |
| Upínací zdvih | 6 mm |
| Upínací síla do maximálně | 10 kN |
| Výška H | 95 mm |
| Vhodné pro barevný kód | PCV 100 |
| Křížová rozteč | 200 mm |
| Druh produktu | Strojní svěrák |