

HOLEX**Mini fréza HSS-Co8, bez povlaku, Ø e8 DC: 7,5mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 191360 7,5 |
| GTIN | 4045197102140 |
| Třída artiklu | 12W |

Popis**Provedení:**

Geometrie čelních břitů pro zanořování do materiálu. **Excentrické podbroušení.** Stopka podobná jako DIN 1835 B s tolerancí stopky h6. Univerzální geometrie řezu. Použitelná s upínacími trny Weldon jako **drážková a stopková fréza. Vysoký výkon řezu,** obzvláště cenově výhodná. Pro frézování vrtaných drážek.

Upozornění:

Ušetřete náklady na přebrušování: Levnější je použití mini fréz až na mez opotřebení a pak je vyřadit, než je přebrušovat.

Technický popis

| | |
|---|----------------------------------|
| Počet zubů Z | 3 |
| Posuv f_z pro frézování drážek v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$ | 0,014 mm |
| Ø břitu D_c | 7,5 mm |
| Ø stopky D_s | 8 mm |
| Celková délka L | 42 mm |
| Délka břitu L_c | 10 mm |
| Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální |
| Stopka | HB s h6 |
| Tolerance jmenovitý Ø | e8 |
| Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň |

| | |
|------------------|---------------|
| Rohový úhel čela | 90 stupeň |
| Povlak | bez povlaku |
| Řezný materiál | HSS Co 8 |
| Norma | výrobní norma |
| Typ | N |
| Vnitřní chlazení | ne |
| Barevný kroužek | bez |
| Druh produktu | Rohová fréza |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|------------------------------|-----------------|----------------|---------|
| Hliník (krátké třísky) | omezené použití | 83 m/min | N |
| Ocel < 500 N/mm ² | vhodný | 30 m/min | P |
| Ocel < 750 N/mm ² | vhodný | 25 m/min | P |
| Ocel < 900 N/mm | vhodný | 25 m/min | P |
| CuZn | omezené použití | 55 m/min | N |
| mokrý max. | vhodný | | |