

HOLEX**Mini fréza HSS-Co8, bez povlaku, Ø e8 DC: 7mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 191400 7 |
| GTIN | 4045197102546 |
| Třída artiklu | 12W |

Popis**Provedení:**

Geometrie čelních břitů pro zanořování. **Excentrické podbroušení.** Univerzální geometrie břítu. Stopka dle DIN 1835 B s tolerancí stopky h6. Vhodné pro upínací trny Weldon a kleštinové upínací trny jako drážková a stopková fréza. Vysoký řezný výkon, zvláště příznivá cena. Pro frézování vrtacích drážek.

Upozornění:

Ušetřete náklady na přebrušování: Levnější je použití mini fréz až na mez opotřebení a pak je vyřadit, než je přebrušovat.

Technický popis

| | |
|---|----------------------------------|
| Počet zubů Z | 3 |
| Posuv f_z pro frézování drážek v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$ | 0,012 mm |
| Ø břítu D_c | 7 mm |
| Ø stopky D_s | 8 mm |
| Celková délka L | 48 mm |
| Délka břítu L_c | 16 mm |
| Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální |
| Stopka | HB s h6 |
| Tolerance jmenovitý Ø | e8 |
| Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň |
| Rohový úhel čela | 90 stupeň |

| | |
|------------------|---------------|
| Povlak | bez povlaku |
| Řezný materiál | HSS Co 8 |
| Norma | výrobní norma |
| Typ | N |
| Vnitřní chlazení | ne |
| Barevný kroužek | bez |
| Druh produktu | Rohová fréza |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|------------------------------|-----------------|----------------|---------|
| Hliník (krátké třísky) | omezené použití | 83 m/min | N |
| Ocel < 500 N/mm ² | vhodný | 30 m/min | P |
| Ocel < 750 N/mm ² | vhodný | 25 m/min | P |
| Ocel < 900 N/mm | vhodný | 25 m/min | P |
| CuZn | omezené použití | 55 m/min | N |
| mokrý max. | vhodný | | |