

HOLEX**Mini fréza HSS-Co8, bez povlaku, Ø e8 DC: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	191360 10
GTIN	4045197102164
Třída artiklu	12W

Popis**Provedení:**

Geometrie čelních břitů pro zanořování do materiálu. **Excentrické podbroušení.** Stopka podobná jako DIN 1835 B s tolerancí stopky h6. Univerzální geometrie řezu. Použitelná s upínacími trny Weldon jako **drážková a stopková fréza. Vysoký výkon řezu,** obzvláště cenově výhodná. Pro frézování vrtaných drážek.

Upozornění:

Ušetřete náklady na přebrušování: Levnější je použití mini fréz až na mez opotřebení a pak je vyřadit, než je přebrušovat.

Technický popis

Počet zubů Z	3
Posuv f_z pro frézování drážek v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,025 mm
Ø břitu D_c	10 mm
Ø stopky D_s	10 mm
Celková délka L	50 mm
Délka břitu L_c	13 mm
Směr přísuvu	Horizontální, šikmý a vertikální
Stopka	HB s h6
Tolerance jmenovitý Ø	e8
Úhel sklonu šroubovice	30 stupeň

Rohový úhel čela	90 stupeň
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	HSS Co 8
Norma	výrobní norma
Typ	N
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	83 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	30 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	25 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	25 m/min	P
CuZn	omezené použití	55 m/min	N
mokrý max.	vhodný		