

Garant EASYFIX

**Držák kabelové role, Ø 6 mm, Typ: 1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	955801 1
GTIN	4062406573591
Třída artiklu	91F

**Popis****Provedení:**

Plastový držák na kabelovou cívku s hliníkovou vložkou (vel. 3 a 5), drátová spona **Ø 6 mm** s brzdou kabelu zabraňují nebrzděnému odvíjení kabelu. Drátovou sponu lze hloubkově nastavovat. Hliníková osa **Ø 12 mm** se vkládá do plastového držáku shora, čímž je usnadněna výměna kabelové cívky. Maximální průměr kabelové cívky 200 mm.

Jednoduché nasazování do děrované stěny bez náradí, pouze jednou rukou. Drží pevně bez přišroubování, zabrání se tak poškrábání děrované stěny. S 1 kabelovou brzdou.

**Vhodné pro:**

Děrované stěny □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

**Rozsah dodávky:**

Všechny příslušné základní desky.

**Technický popis**

Užitná hloubka	200 mm
Ø ocelového drátu	6 mm
Užitná šířka	56 mm
Hloubka	217 mm

Šířka	82 mm
Výška	185 mm
Atribut názvu produktu	Ø 6 mm
Druh produktu	Držák na kotouče