


Garant EASYFIX

Držák kabelového bubnu GARANT easyFix, Ø 6 mm, Typ: 5**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	955801 5
GTIN	4062406573614
Třída artiklu	91F

Popis**Provedení:**

Plastový držák na kabelovou cívku s hliníkovou vložkou (vel. 3 a 5), drátová spona **Ø 6 mm** s brzdou kabelu zabraňují nebrzděnému odvíjení kabelu. Drátovou sponu lze hloubkově nastavovat. Hliníková osa **Ø 12 mm** se vkládá do plastového držáku shora, čímž je usnadněna výměna kabelové cívky. Maximální průměr kabelové cívky 200 mm.

Jednoduché nasazování do děrované stěny bez nářadí, pouze jednou rukou. Drží pevně bez přišroubování, zabrání se tak poškrábání děrované stěny. Se 5 kabelovými brzdami.

Vhodné pro:

Děrované stěny □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Rozsah dodávky:

Všechny příslušné základní desky.

Technický popis

Užitná šířka	278 mm
Užitná hloubka	200 mm
Ø ocelového drátu	6 mm
Šířka	304 mm
Hloubka	217 mm
Výška	185 mm

Technický list

Atribut názvu produktu	Ø 6 mm
Druh produktu	Držák na kotouče